


SF5702



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFD10ADT /US-100



1 ulir internal M18 x 1,5



Karakteristik produk

Panjang probe L	[mm]	93
Koneksi proses		M18 x 1,5 ulir internal

Aplikasi

Media		Cairan; Gas; media agresif
Suhu media	[°C]	-25...80
Peringkat tekanan	[bar]	100

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol		VS3000
----------------------------	--	--------

Rentang pengukuran/pengaturan

Panjang probe L	[mm]	93
-----------------	------	----

Cairan

Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60

Gas

Rentang pengaturan	[cm/s]	200...3000
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	200...800

Akurasi/deviasi

Gradien suhu	[K/min]	300
--------------	---------	-----

Waktu respons

Waktu respons	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Kondisi pengoperasian

Suhu penyimpanan	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	8393.77



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi


SFD10ADT /US-100

Data teknis		
Berat	[g]	68
Casing		untuk adaptor
Dimensi	[mm]	M18 x 1.5
Penamaan ulir		M18 x 1.5
Material		titanium (3.7035); EPDM; ULTEM
Material yang kontak dengan media		titanium (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A
Koneksi proses		M18 x 1,5 ulir internal


Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m



Koneksi



Warna core :

BN = coklat

BU = biru

BK = hitam

WH = putih

GY = abu-abu