


Pemantau aliran

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SI5004

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 ulir internal M18 x 1,5
2 tombol tekan pengaturan



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 1
Koneksi proses	M18 x 1,5 ulir internal

Aplikasi

Media	Cairan
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	300

Cairan

Suhu media [°C]	-25...80
-----------------	----------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	20...36 DC; (sesuai EN 50178 SELV/PELV ; dengan mengacu pada UL: "tegangan terbatas" dengan pelindung kelebihan arus sesuai dengan UL508)
Konsumsi arus [mA]	90; (tanpa beban)
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	15; (diindikasikan secara optis)

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 1
-------------------------	-------------------------



Pemantau aliran

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Output		
Jumlah total output		1
Sinyal output		sinyal analog
Jumlah output analog		1
Output arus analog [mA]		4...20
Beban maks. [Ω]		500
Pelindung beban berlebih		ya
Rentang pengukuran/pengaturan		
Cairan		
Rentang pengaturan [cm/s]		3...60
Waktu respons		
Waktu respons [s]		1...10
Cairan		
Waktu respons [s]		1...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [$^{\circ}\text{C}$]		-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Data teknis		
Dimensi [mm]		M18 x 1.5
Penamaan ulir		M18 x 1.5
Material		PBT-GF20
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4404 / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Koneksi proses		M18 x 1,5 ulir internal
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	10 x LED, 2 warna
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A





Pemantau aliran

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Koneksi

