




Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	Varivent DN50

Aplikasi

Aplikasi		aplikasi higienis
Suhu media	[°C]	-25...95
Peringkat tekanan	[bar]	30

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	20...36 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 45
Pelindung polaritas terbalik		ya
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	< 20

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
-------------------------	--------------------------

Output

Jumlah total output	1
Sinyal output	sinyal peralihan



Pemantau aliran

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Desain kelistrikan	PNP	
Jumlah output digital	1	
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)	
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5	
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	400	
Pelindung hubung singkat	ya	
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa	
Pelindung beban berlebih	ya	
Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengaturan [cm/s]	3...300	
Sensitivitas terbesar [cm/s]	3...60	
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu [K/min]	15	
Waktu respons		
Waktu respons [s]	1...10	
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan	potensiometer	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-20...30	
Perlindungan	IP 67	
Data teknis		
Dimensi [mm]	60 x 41 x 82	
Material	PBT-GF20	
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)	
Koneksi proses	Varivent DN50	
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	



Pemantau aliran

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Koneksi listrik

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0.5 mm²

Koneksi



BN =
BU =
BK =

Warna core :
coklat
biru
hitam