


Pemantau aliran

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SI2100 + E33022

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	Varivent DN50

Aplikasi

Aplikasi	aplikasi higienis
Suhu media [°C]	-25...95
Peringkat tekanan [bar]	30

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	20...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 45
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 20

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
-------------------------	--------------------------



Pemantau aliran

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Output		
Jumlah total output		1
Sinyal output		sinyal peralihan
Desain kelistrikan		PNP
Jumlah output digital		1
Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	400
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya
Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu	[K/min]	15
Waktu respons		
Waktu respons	[s]	1...10
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan		potensiometer
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...30
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi	[mm]	72 x 41 x 82
Material		PBT-GF20
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		Varivent DN50
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Pemantau aliran

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

