




Pemantau aliran

SCK38ABAFNKG/PH

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk	
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	R 3/8
Aplikasi	
Media	Cairan
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	30
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	20...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 45
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 20
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Output	
Jumlah total output	1
Sinyal output	sinyal peralihan
Desain kelistrikan	NPN
Jumlah output digital	1
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5





Pemantau aliran

SCK38ABAFNKG/PH

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	400
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya
Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu	[K/min]	15
Waktu respons		
Waktu respons	[s]	1...10
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan		potensiometer
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...80
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi	[mm]	R 3/8 / L = 83
Penamaan ulir		R 3/8
Material		PBT-GF20
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4305/303)
Koneksi proses		R 3/8
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

**Pemantau aliran**

SCK38ABAFNKG/PH

Koneksi listrikKabel: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm², PVC**Koneksi**

BN =
BU =
BK =

Warna core :
coklat
biru
hitam