


Pemantau aliran

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SI5010 + E40099

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Jumlah input dan output

Jumlah output digital: 1

Koneksi proses

G 1/4 ulir eksternal

Aplikasi

Aplikasi

tekanan tinggi

Media

Cairan

Suhu media

[°C]

10...50

Peringkat tekanan

[bar]

300

Cairan

Aplikasi

tekanan tinggi

Suhu media

[°C]

10...50

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

20...36 DC

Konsumsi arus

[mA]

< 45

Pelindung polaritas terbalik

ya

Waktu penundaan pengaktifan

[s]

< 20

Input/output

Jumlah input dan output

Jumlah output digital: 1



Pemantau aliran

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Output		
Jumlah total output		1
Sinyal output		sinyal peralihan
Desain kelistrikan		PNP
Jumlah output digital		1
Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]		2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]		400
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya
Rentang pengukuran/pengaturan		
Cairan		
Rentang pengaturan [cm/s]		100...500
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu [K/min]		1
Waktu respons		
Waktu respons [s]		1...2
Cairan		
Waktu respons [s]		1...2
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan		potensiometer
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]		10...50
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Material		PBT-GF20
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		G 1/4 ulir eksternal
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Pemantau aliran

SCR14ADBFPKG/US-100-IPF

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Koneksi

