


Pemantau aliran

SCM12ABAFPKG/PH

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SI5000 + E40101

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	M12 x 1

Aplikasi

Media	Cairan
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	30

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	20...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 45
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 20

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
-------------------------	--------------------------

Output

Jumlah total output	1
Sinyal output	sinyal peralihan
Desain kelistrikan	PNP
Jumlah output digital	1



Pemantau aliran

SCM12ABAFPKG/PH

Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)	
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]		2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]		400
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya
Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengaturan [cm/s]		3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s]		3...60
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu [K/min]		15
Waktu respons		
Waktu respons [s]		1...10
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan		potensiometer
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]		-20...80
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi [mm]		M12 x 1
Penamaan ulir		M12 x 1
Material		PBT-GF20
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4305/303)
Koneksi proses		M12 x 1
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Aksesori		
Item dikirim		segel: 2 x AMF 30 obeng
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

ST1600





Pemantau aliran

SCM12ABAFPKG/PH

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm², PVC

Koneksi



BN =
BU =
BK =

Warna core :
coklat
biru
hitam