


ST2610



Pemantau aliran

SCN14ABAFPKG/PH

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk		
Jumlah input dan output		Jumlah output digital: 1
Koneksi proses		1/4" NPT
Aplikasi		
Media		Cairan
Suhu media	[°C]	-25...80
Peringkat tekanan	[bar]	30
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	20...36 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 45
Pelindung polaritas terbalik		ya
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	< 20
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah output digital: 1
Output		
Jumlah total output		1
Sinyal output		sinyal peralihan
Desain kelistrikan		PNP
Jumlah output digital		1
Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC	[V]	2.5



Pemantau aliran

SCN14ABAFPKG/PH

Peringkat arus permanen dari output peralihan DC	[mA]	400
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya
Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu	[K/min]	15
Waktu respons		
Waktu respons	[s]	1...10
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan		potensiometer
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...80
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Material		PBT-GF20
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4305/303)
Koneksi proses		1/4" NPT
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Aksesori		
Item dikirim		obeng
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

ST2610





Pemantau aliran

SCN14ABAFPKG/PH

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm², PVC

Koneksi



BN =
BU =
BK =

Warna core :
coklat
biru
hitam