


Pemantau aliran

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	G 1/2 ulir eksternal

Aplikasi

Media	Cairan
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	30

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	20...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 45
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 20

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
-------------------------	--------------------------

Output

Jumlah total output	1
Sinyal output	sinyal peralihan
Desain kelistrikan	PNP
Jumlah output digital	1
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	400



Pemantau aliran

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Pelindung hubung singkat		ya	
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa	
Pelindung beban berlebih		ya	
Rentang pengukuran/pengaturan			
Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300	
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60	
Akurasi/deviasi			
Gradien suhu	[K/min]	15	
Waktu respons			
Waktu respons	[s]	1...10	
Software/pemrograman			
Penyesuaian titik peralihan	potensiometer		
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	-20...80	
Perlindungan	IP 67		
Data teknis			
Dimensi	[mm]	60 x 41 x 83	
Material	PBT-GF20		
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)		
Koneksi proses	G 1/2 ulir eksternal		
Elemen display/pengoperasian			
Display	fungsi	11 x LED	
Aksesori			
Item dikirim	segel: 2 x AMF 30		
	obeng		
Keterangan			
Jumlah paket	1 buah		

ST3606





Pemantau aliran

SCR12ABBFPKG/6M/PH

Koneksi listrik

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0.5 mm²

Koneksi



BN =
BU =
BK =

Warna core :
coklat
biru
hitam