


SV5614



Meteran aliran Vortex dengan display

SVN12XXX50KG/US-100



1 1/2" NPT
DN 10



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 2	
Rentang pengukuran	32...634 gph	0.55...10.55 gpm
Koneksi proses	koneksi berulir 1/2" NPT DN10	

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas
Aplikasi	untuk aplikasi industri
Media	air; larutan glikol; cairan pendingin
Suhu media	[°F] 14...194



Meteran aliran Vortex dengan display

SVN12XXX50KG/US-100

Peringkat tekanan	[bar]	12
Peringkat tekanan	[psi]	174
Catatan tentang peringkat tekanan		hingga 40 °C
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN)	[bar]	4.8

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	18...30 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 30
Resistensi isolasi min.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Kelas perlindungan		III
Pelindung polaritas terbalik		ya
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	< 3

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output analog: 2
-------------------------	-------------------------

Output

Jumlah total output	2
Sinyal output	sinyal analog
Jumlah output analog	2
Output arus analog [mA]	4...20
Beban maks. [Ω]	500
Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengukuran	32...634 gph	0.55...10.55 gpm
Rentang display	0...760 gph	0...12.7 gpm
Resolusi	2 gph	0.05 gpm
Titik awal analog ASP	0...508 gph	0...8.45 gpm
Titik akhir analog AEP	126...634 gph	2.1...10.55 gpm
Dalam langkah	2 gph	0.05 gpm
Dinamika pengukuran		1:20

Pemantauan suhu

Rentang pengukuran	[°F]	14...194
Rentang display	[°F]	-22...230
Resolusi	[°F]	1
Titik awal analog	[°F]	14...158
Titik akhir analog	[°F]	50...194
Dalam langkah	[°F]	1

Akurasi/deviasi

Pemantauan aliran	
Akurasi (dalam rentang pengukuran)	± 2 % MEW; (air)
Kemampuan pengulangan	± 0,5 % MEW



Meteran aliran Vortex dengan display

SVN12XXX50KG/US-100

Pemantauan suhu		
Akurasi	[K]	± 1
Waktu respons		
Pemantauan aliran		
Waktu respons	[s]	1; (dAP = 0)
Nilai proses peredam dAP	[s]	0...5
Pemantauan suhu		
Respons dinamis T05 / T09	[s]	T09 = 6
Software/pemrograman		
Opsi pengaturan parameter	Peredam untuk output analog dAA; Unit display	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°F]	32...140
Catatan tentang suhu sekitar	suhu media < 176 °F	
	suhu media < 194 °F: 32...122 °F	
Suhu penyimpanan	[°F]	-4...176
Perlindungan	IP 65; IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	dengan air / 10...50 Hz 1 mm
		dengan air / 50...2000 Hz 2 g
MTTF	[ANN]	342
Persetujuan UL	Persetujuan UL no.	I002
Pressure Equipment Directive	Praktik rekayasa suara; dapat digunakan untuk cairan grup 2; cairan grup 1 tergantung permintaan	
Data teknis		
Berat	[g]	466
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U	
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM	
Torsi pengencangan	[Nm]	30
Koneksi proses	koneksi berulir 1/2" NPT DN10	
Keterangan		
Keterangan	MW = nilai yang diukur	
	MEW = Nilai akhir dari rentang pengukuran	
Jumlah paket	1 buah	

SV5614



Meteran aliran Vortex dengan display


SVN12XXX50KG/US-100

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas




Koneksi



OUT1: output analog Pemantauan suhu
OUT2: output analog pemantauan kuantitas aliran volumetrik
warna sesuai DIN EN 60947-5-2
Warna core :
BK = hitam
BN = coklat
BU = biru
WH = putih

Diagram dan grafik

peringkat tekanan (bar)




SV5614



Meteran aliran Vortex dengan display

SVN12XXX50KG/US-100

Hilangnya tekanan



dP Hilangnya tekanan

Q kuantitas aliran volumetrik