


Encoder inkremental dengan poros solid

RU10000-I05/K

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: RUP500

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 tanda referensi
2 M4 kedalaman 6 mm



Karakteristik produk

Resolusi	10000 resolusi
Desain poros	poros solid
Diameter poros [mm]	6

Aplikasi

Prinsip fungsi	inkremental
----------------	-------------

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian [%]	10
Tegangan pengoperasian [V]	5 DC
Konsumsi arus [mA]	150

Output

Desain kelistrikan	TTL
Beban arus maks. per output [mA]	20
Frekuensi peralihan [kHz]	300
Perbedaan fase A dan B [°]	90

Rentang pengukuran/pengaturan

Resolusi	10000 resolusi
----------	----------------




Encoder inkremental dengan poros solid

RU10000-I05/K

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-30...100
Suhu penyimpanan	[°C]	-30...100
Perlindungan		IP 64
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan		100 g (6 ms)
Ketahanan terhadap getaran		15 g (55...2000 Hz)
Data teknis		
Berat	[g]	417.8
Dimensi	[mm]	Ø 58 / L = 46.7
Material		aluminium
Putaran maks., mekanis	[U/min]	12000
Torsi awal maks.	[Nm]	1
Torsi suhu referensi	[°C]	20
Desain poros		poros solid
Diameter poros	[mm]	6
Material poros		baja (1.4104)
Beban poros aksial maks. (di ujung poros)	[N]	10
Beban poros radial maks. (di ujung poros)	[N]	20
Flensa pemasangan		flensa sinkronisasi

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M23 (ifm 1001.4), radial



merah muda (1)	casing B dibalik
biru (2)	L+ sensor
merah (3)	indeks 0
hitam (4)	indeks 0 dibalik
coklat (5)	A
hijau (6)	A dibalik
ungu (7)	kegagalan dibalik
abu-abu (8)	B
pin 9	n.c.
putih/hijau (10)	0V
putih (11)	0V sensor
coklat/hijau (12)	L+
penutup	casing




Encoder inkremental dengan poros solid

RU10000-I05/K

Diagram dan grafik

Diagram pulsa



arah putaran searah jarum jam (menghadap poros)