

TS2051




Sensor kabel suhu dengan koneksi proses

TS-200KCKD10-...../US/

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: TS2069

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Rentang pengukuran	-40...150 °C	-40...302 °F
Panjang pemasangan EL [mm]	42	

Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas	
Elemen pengukuran	1 x Pt 1000; (sesuai DIN EN 60751, kelas B)	
Media	cairan dan gas	
Peringkat tekanan [bar]	160	
Catatan tentang peringkat tekanan	untuk pemasangan pada perlengkapan ring progresif	
Kedalaman pemasangan minimal [mm]	15	

Data kelistrikan

Kelas perlindungan	III
--------------------	-----

Rentang pengukuran/pengaturan

Panjang probe L	[mm]	42
Rentang pengukuran	-40...150 °C	-40...302 °F

Akurasi/deviasi

Akurasi [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
-------------	-----------------------------

Waktu respons

Respons dinamis T05 / T09 [s]	6 / 25; (sesuai DIN EN 60751)
-------------------------------	-------------------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Catatan tentang suhu sekitar	area colokan
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Berat [g]	113.2
Dimensi [mm]	Ø 10
Material	baja tahan karat; FKM



Sensor kabel suhu dengan koneksi proses

TS-200KCKD10-...../US/

Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Diameter probe [mm]		10
Panjang pemasangan EL [mm]		42

Keterangan

Keterangan	Nilai akurasi berlaku untuk air yang mengalir.
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, FKM

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



Koneksi

