


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABB/US

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SF6200 + E40160

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Koneksi proses G 1/2 ulir eksternal

Aplikasi

Aplikasi rentang suhu tinggi

Media Cairan; Gas

Suhu media [°C] -25...80

Peringkat tekanan [bar] 30

Cairan

Aplikasi rentang suhu tinggi

Suhu media [°C] -25...80

Gas

Suhu media [°C] -25...80

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol VS 0200

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s] 3...300

Sensitivitas terbesar [cm/s] 3...60

Gas


Rentang pengaturan [cm/s] 200...2000

Sensitivitas terbesar [cm/s] 200...800



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABB/US


Akurasi/deviasi		
Gradien suhu	[K/min]	15
Waktu respons		
Waktu respons	[s]	1...10
Cairan		
Waktu respons	[s]	1...10
Gas		
Waktu respons	[s]	1...10
Kondisi pengoperasian		
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Material		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		G 1/2 ulir eksternal
Aksesori		
Item dikirim		segel: 2 x AMF 30
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m		
		



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABB/US

Koneksi



BN =	Warna core :
BU =	coklat
BK =	biru
WH =	hitam
GY =	putih
	abu-abu