

Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABT

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses	G 1/2 ulir eksternal
----------------	----------------------

Aplikasi

Media	Cairan; Gas; media agresif
-------	----------------------------

Suhu media	[°C]	-25...80
------------	------	----------

Peringkat tekanan	[bar]	30
-------------------	-------	----

Cairan

Suhu media	[°C]	-25...80
------------	------	----------

Gas

Suhu media	[°C]	-25...80
------------	------	----------

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0200
----------------------------	---------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300
--------------------	--------	---------

Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60
-----------------------	--------	--------

Gas

Rentang pengaturan	[cm/s]	200...2000
--------------------	--------	------------

Akurasi/deviasi

Gradien suhu	[K/min]	15
--------------	---------	----

Waktu respons

Waktu respons	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Cairan

Waktu respons	[s]	1...10
---------------	-----	--------



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABT

Gas		
Waktu respons	[s]	1...10
Kondisi pengoperasian		
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Material		titanium (3.7235)
Material yang kontak dengan media		titanium (3.7235)
Koneksi proses		G 1/2 ulir eksternal
Aksesori		
Item dikirim		segel: 2 x AMF 30
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm ²		
Koneksi		



BN =
 BU =
 BK =
 WH =
 GY =

Warna core :
 coklat
 biru
 hitam
 putih
 abu-abu