


Sensor induktif

IEA2001-AROG/5M/US

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Jangkauan pendeteksian [mm]	1
Casing	tipe berulir
Dimensi [mm]	M8 x 1

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	5...36 DC
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	tidak

Output

Desain kelistrikan	PNP/NPN
Fungsi output	biasanya terbuka
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	4.6
Arus beban minimal [mA]	4
Kebocoran arus maks. [mA]	0.8
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	200
Frekuensi peralihan DC [Hz]	2000
Pelindung hubung singkat	tidak
Pelindung beban berlebih	tidak



Sensor induktif

IEA2001-AROG/5M/US

Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	1
Jangkauan pendeteksian real Sr	[mm]	1 ± 10 %
Jarak pengoperasian	[mm]	0...0.8
Akurasi/deviasi		
Faktor koreksi		baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2
Histeresis	[X01]	1...15
Deviasi titik peralihan	[X01]	-10...10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60947-5-2	
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Pemasangan		flush mountable
Dimensi	[mm]	M8 x 1
Penamaan ulir		M8 x 1
Material		kuningan berlapis nikel; PBT
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik - colokan		
Kabel: 5 m, PUR		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A		
		



Sensor induktif

IEA2001-AROG/5M/US

Koneksi

