

ZB0028



Starter motor AS-Interface untuk motor tiga fase

PowerSwitch 0,4A 0,09KW



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 250
Total beban arus maks.	[A]	0.3
Watchdog terintegrasi		ya
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4
Input		
Jumlah input digital		4
Sirkuit input dari input digital		PNP



Starter motor AS-Interface untuk motor tiga fase

PowerSwitch 0,4A 0,09KW

Suplai sensor dari input	AS-i	
Suplai tegangan [V]	20...30	
Peringkat input arus total maksimal [mA]	140	
Arus input Tinggi [mA]	6...10	
Arus input Rendah [mA]	0...2	
Level peralihan tinggi [V]	> 10	
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya	
Output		
Desain kelistrikan	AS-i	
Jumlah output digital	4	
Rentang tegangan DC [V]	18...30; (sesuai PELV)	
Rentang tegangan AC [V]	110...400	
Beban arus maks. per output [mA]	150; (output eksternal: Tahan dari hubung singkat; kontaktor pembalik: tidak terlindung dari hubung singkat)	
Terpisah secara elektrik	ya	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	0...60	
Perlindungan	IP 54	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Klasifikasi AS-i		
Versi AS-i	2.0	
Mode pengalamatan yang lebih luas	tidak	
Profil AS-i	S-7.0	
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	7	
Kode ID AS-i [hex]	0	
Data teknis		
Berat [g]	1845	
Tipe pemasangan	pemasangan backplane	
Dimensi [mm]	180 x 182 x 90	
Material	PC diperkuat dengan serat kaca; tahan api; Tahan UV	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	LED, kuning
	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah
Keterangan		
Keterangan	Starter motor PowerSwitch menggunakan dua output untuk memicu kontaktor pembalik (motor kanan/kiri/nonaktif).	
	Dua output lainnya dapat dihubungkan secara sembarang.	
	Pesan "perlindungan motor diaktifkan" dan "panel pengoperasian portabel terhubung" ditunjukkan melalui bit data input.	
	Sensor dapat dihubungkan ke dua input tambahan.	

**Starter motor AS-Interface untuk motor tiga fase**

PowerSwitch 0,4A 0,09KW

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik

	Koneksi 400 V dan soket motor
L1	jumlah kontak 1
L2	jumlah kontak 2
L3	jumlah kontak 3
PE	disiapkan untuk PE
	konektor tegangan suplai
1	AS-i +
2	24V DC -
3	AS-i -
4	24V DC +
	soket output 2 x M12
1	I+
2/4	input dijembatani
3	I-
	soket output 2 x M12
1	n.c.
2	n.c.
3	24V DC -
4	output peralihan 24V DC +