


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ADB

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SF5350 + E40096

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Koneksi proses G 1/2 ulir eksternal

Aplikasi

Aplikasi tekanan tinggi

Media Cairan; Gas

Suhu media [°C] -25...80

Peringkat tekanan [bar] 300

Cairan

Aplikasi tekanan tinggi

Suhu media [°C] -25...80

Gas

Suhu media [°C] -25...80

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol VS 0200

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s] 3...300

Sensitivitas terbesar [cm/s] 3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s] 200...2000

Sensitivitas terbesar [cm/s] 200...800

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min] 15

Waktu respons

Waktu respons [s] 1...10

Cairan


Waktu respons [s] 1...10



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ADB

Gas		
Waktu respons	[s]	1...10
Kondisi pengoperasian		
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Material		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		G 1/2 ulir eksternal
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm ² , PVC		
Koneksi		



	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
BK =	hitam
WH =	putih
GY =	abu-abu