

SF3200




Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABB

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SF5350 + E40096

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Koneksi proses G 1/2 ulir eksternal

Aplikasi

Aplikasi rentang suhu tinggi

Media Cairan; Gas

Suhu media [°C] -25...80

Peringkat tekanan [bar] 30

Cairan

Aplikasi rentang suhu tinggi

Suhu media [°C] -25...80

Gas

Suhu media [°C] -25...80

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol VS 0200

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s] 3...300

Sensitivitas terbesar [cm/s] 3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s] 200...2000

Sensitivitas terbesar [cm/s] 200...800

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min] 15

Waktu respons

Waktu respons [s] 1...10

Cairan

Waktu respons [s] 1...10



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ABB

Gas		
Waktu respons	[s]	1...10
Kondisi pengoperasian		
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Casing		tipe berulir
Material		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		G 1/2 ulir eksternal
Aksesori		
Item dikirim		segel: 2 x AMF 30
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 2 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 100 m; 5 x 0.34 mm ² , PVC		
Koneksi		



BN =
 BU =
 BK =
 WH =
 GY =

Warna core :
 coklat
 biru
 hitam
 putih
 abu-abu