



Sertifikat kalibrasi ISO untuk sensor suhu 3 titik

ISO-Kalibrierung Temp. 3-Pkt

Werkskalibrierschein
 Factory calibration certificate

ifm electronic

Messumformer-Typ: PT1000

transmitter type: PT1000

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: 0...100 °C

temperature range: 0...100 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ± 0,1 °C

accuracy: ± 0,1 °C

Kalibrierdatum: 12.12.2012

date of calibration: 12.12.2012

Auftragsnummer: 123456

job no.: 123456

Referenzgerät: PT1000

reference unit: PT1000

Prüfnormal, Temperatur: 0 °C

testing device, temperature: 0 °C

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

PTB-Zertifikat: Nein

PTB certificate: No

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Klasse in Abstimmung mit dem internationalen Temperaturnormale auf Basis der ITS-90.
 The calibration was performed at the specified temperature with a "Black Ray" with a reference element of the highest class in accordance with the international temperature normal on the basis of the ITS-90.

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur für Messungen im Bereich der Messumformers und nicht für die
 Kalibrierungsgrenzen gültig. Die Messwerte befinden sich auf einem abgerundeten Nennwert von 100 %.
 The specifications for measurement accuracy are only valid for measurements in the range of the transducer and not for the
 calibration limits. The measured values are on a rounded nominal value of 100 %.

The given accuracy is only valid for measurements in the range of the transducer and not for the calibration limits. The measured
 values are on a rounded nominal value of 100 %.

Die genaue genutzte Messgenauigkeit, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten
 QMS Systems, gültig kalibriert und auf nationale Standards rückführbar ist.
 The precise used measurement accuracy, taking into account a certified according to DIN EN ISO 9001:2008, is also certified and can be traced
 back to national standards.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 Important: This certificate was automatically created and is valid without signature.

ifm electronic

Friedrichstraße 1

45128 Essen

Telefon: +49 (0)201 1800-1

ifm electronic

Friedrichstraße 1

45128 Essen

Telefon: +49 (0)201 1800-1

Data teknis

Berat

[g]

19.171

Keterangan

Keterangan

sertifikat kalibrasi ISO tidak diakui menurut EA MLA (Perjanjian Multilateral) dan oleh karena itu dianggap tidak terlacak.

Sertifikat kalibrasi harus dipesan bersama dengan sensor.

Sensor yang sesuai dikirimkan bersama dengan sertifikat kalibrasi.

Sertifikat kalibrasi dalam dua bahasa (Jerman/Inggris).

Pemesanan berikutnya hanya dapat dilakukan jika sensor dalam kondisi bersih pada saat dikembalikan.

Dalam lembar data versi internet, contoh sertifikat disimpan di tab "Download".

ZC0016



Sertifikat kalibrasi ISO untuk sensor suhu 3 titik

ISO-Kalibrierung Temp. 3-Pkt

Data lain

Titik pengukuran (sesuai ISO 9110)

1	65 °C
2	85 °C
3	123 °C