


nicht mehr lieferbarer Artikel - Archiveintrag

Wird ersetzt durch: EVC213



Produktmerkmale

Verbindungskabel

M12-Stecker / M8-Kupplung

silikonfrei

halogenfrei

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung AC/DC

Betriebsspannung [V] 60 AC / 75 DC

Strombelastbarkeit [A] 3

Schutzklasse III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Ausführung gerade / abgewinkelt

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Messing; vernickelt



Gewicht [kg] 0,069

Elektrischer Anschluss

Anschluss PUR-Kabel / 2 m;
3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 4,1 mm; halogenfrei

Mantelfarbe schwarz

Anschlussbelegung



Bemerkungen

Verpackungseinheit [Stück] 1



E11399


VDOAF040MSS0002H03STGH030MSS

Verbindungstechnik

Wird ersetzt durch: EVC213

no longer available - archive entry

replaced by: EVC213



Product characteristics

Jumper

M12 plug / M8 socket

Free from silicone

Free from halogen

Gold-plated contacts

Electrical data

Electrical design AC/DC

Operating voltage [V] 60 AC / 75 DC

Current rating [A] 3

Protection class III

Environment

Ambient temperature [°C] -25...85

Protection IP 68

Mechanical data

Design straight / angled

Material body PUR

Material nut Brass; nickel-plated



Weight [kg] 0.069

Electrical connection

Connection PUR cable / 2 m;
3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm); Ø 4.1 mm; halogen-free

Sheath colour black

Wiring



Remarks

Pack quantity [piece] 1



E11399


VDOAF040MSS0002H03STGH030MSS

Connection technology

replaced by: EVC213

cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

remplacé par: EVC213



Caractéristiques du produit

Câble de raccordement

connecteur mâle M12 / connecteur femelle M8

Sans silicone

Sans halogène

Contacts dorés

Données électriques

Technologie AC/DC

Tension d'alimentation [V] 60 AC / 75 DC

Courant de sortie [A] 3

Classe de protection III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85

Protection IP 68

Données mécaniques

Version droit / coudé

Matière corps PUR

Matière bague moletée laiton; nickelé


Poids [kg] 0,069

Raccordement électrique

Raccordement câble PUR / 2 m;
3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 4,1 mm; sans halogène

Couleur de la gaine noir

Branchement



Remarques

Quantité [pièce] 1



E11399

VDOAF040MSS0002H03STGH030MSS

Technologie de connexion

remplacé par: EVC213