

Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ZBB/10M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses	G 1/2 ulir eksternal
----------------	----------------------

Aplikasi

Aplikasi	rentang suhu tinggi
Media	Cairan; Gas
Peringkat tekanan [bar]	30

Cairan

Aplikasi	rentang suhu tinggi
Suhu media [°C]	0...120

Gas

Suhu media [°C]	0...100
-----------------	---------

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0200
----------------------------	---------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s]	3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s]	200...2000
Sensitivitas terbesar [cm/s]	200...800

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]	15
----------------------	----

Waktu respons

Waktu respons [s]	1...10
-------------------	--------

Cairan

Waktu respons [s]	1...10
-------------------	--------

Gas

Waktu respons [s]	1...10
-------------------	--------

Kondisi pengoperasian

Perlindungan	IP 67
--------------	-------



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFR12ZBB/10M

Data teknis	
Casing	tipe berulir
Material	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses	G 1/2 ulir eksternal
Aksesori	
Item dikirim	segel: 2 x AMF 30
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Kabel: 10 m; 5 x 0.34 mm ²	
Koneksi	



	Warna core :
BN =	coklat
BU =	biru
BK =	hitam
WH =	putih
GY =	abu-abu