


Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFN12ADB/US-100

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SF5200 + E40107

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Koneksi proses	1/2" NPT
----------------	----------

Aplikasi

Aplikasi	tekanan tinggi
Media	Cairan; Gas
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	300

Cairan

Aplikasi	tekanan tinggi
Suhu media [°C]	-25...80

Gas

Suhu media [°C]	-25...80
-----------------	----------

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol	VS 0200
----------------------------	---------

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s]	3...60


Gas

Rentang pengaturan [cm/s]	200...2000
Sensitivitas terbesar [cm/s]	200...800



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFN12ADB/US-100


Akurasi/deviasi	
Gradien suhu	[K/min] 300
Waktu respons	
Waktu respons	[s] 1...10
Cairan	
Waktu respons	[s] 1...10
Gas	
Waktu respons	[s] 1...10
Kondisi pengoperasian	
Perlindungan	IP 67
Data teknis	
Casing	tipe berulir
Material	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses	1/2" NPT
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m	
	



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFN12ADB/US-100

Koneksi



BN =	Warna core :
BU =	coklat
BK =	biru
WH =	hitam
GY =	putih
	abu-abu