


AC2950



Пассивный распределитель энергии

ProcessLine 4SB IP69K



В зависимости от версии некоторые светодиоды неактивны



Приложение		
Исполнение	AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler	
Применение	гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности	
Электронные данные		
Класс защиты	III	
Обнаружение перегрузки по току	да; (4400 mA ± 200 mA)	
Работа AS-i		
Рабочее напряжение	[V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Потребление тока	[mA]	4000; (AS-i)
Дополнительное напряжение питания	[V]	15...30 DC; (AUX)
Макс. потребление тока от дополнительного источника	[mA]	4000; (AUX)
Работа IO-Link		
Рабочее напряжение	[V]	20...30 DC; (US)
Потребление тока	[mA]	4000; (US)



Пассивный распределитель энергии

ProcessLine 4SB IP69K

Дополнительное напряжение питания [V]	20...30 DC; (UA)
Макс. потребление тока от дополнительного источника [mA]	4000; (UA)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Температура хранения	[°C]	-25...85	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90; (без конденсации)	
Макс. высота над уровнем моря	[m]	4000	
Степень защиты		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (эксплуатация с защитными колпачками из нержавеющей стали: IP 69K)	
Степень защиты (NEMA 250)		6P	
Степень загрязнения		2	
Химическая среда		ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 62026-2 IEC 61000-6-2	
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-64 DIN EN 60068-2-6	
MTTF [годы]	379	

Механические данные

Вес [g]	284,8
Размеры [mm]	152 x 59,3 x 38,4
Материал	корпус: PA (полиамид) серый; Разъёмы: нерж. сталь (1.4404 / 316L)

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный AS-i / AUX / US / UA
	неисправность	светодиод, красный

Электрическое подключение

Подключение модуля	M12
--------------------	-----

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Power IN

Разъём: M12; кодировка: A; Момент затяжки: 0,6...0,8 Nm





Пассивный распределитель энергии

ProcessLine 4SB IP69K

Работа AS-i


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

Работа IO-Link

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

электрическое подключение - Power OUT

Разъем: M12; кодировка: A; Момент затяжки: 0,6...0,8 Nm



Работа AS-i 1...4

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

Работа IO-Link 1...4

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.