



Артикул недоступен - архивная позиция

No scale drawing available



Характеристики

Корпус корпус для установки на DIN рейку

Приложение

Применение универсальная оценка импульсной последовательности с учетом превышения скорости и недостаточной частоты вращения; Мониторинг скорости вращения

Электронные данные

Номинальное напряжение AC	[V]	< 110
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Номинальный допуск напряжения	[%]	10
Номинальный допуск напряжения 2	[%]	10
Номинальная частота AC	[Hz]	50...60
Дополнительная энергия для датчиков DC	[V]	24; ($\leq 30 \text{ mA}$)

Входы/выходы

Количество входов и выходов Количество аналоговых выходов: 1; Количество релейных выходов: 1

Выходы

Количество релейных выходов	1
Нагрузка на контакты	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Количество аналоговых выходов	1
Аналоговый выход по току [mA]	0...20



Оценочная электроника для контроля скорости

D100/110VAC/0-20mA

Наиб.нагрузка	[Ω]	500
Диапазон измерения/настройки		
Настройка параметров в пределах	[Imp/min]	500...5000
Точность/ погрешность		
Гистерезис	[% от Sr]	5...100
Воспроизводимость	[% от Sr]	1
Время реакции		
Задержка при запуске	[s]	0,5...15
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	точная настройка в пределах диапазона при помощи потенциометра	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Степень защиты		IP 40
Степень защиты клемм		IP 20
Механические данные		
Корпус	корпус для установки на DIN рейку	
Материал	пластмасса	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	светодиод, красный
электрическое подключение		
Соединение		