


SF5201



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

SFD10ABB /US-100



ulir internal M18 x 1,5



Karakteristik produk		
Panjang probe L	[mm]	55
Koneksi proses		M18 x 1,5 ulir internal
Aplikasi		
Aplikasi		rentang suhu tinggi
Media		Cairan; Gas
Suhu media	[°C]	-25...80
Peringkat tekanan	[bar]	30
Data kelistrikan		
Koneksi ke monitor kontrol		VS3000
Rentang pengukuran/pengaturan		
Panjang probe L	[mm]	55
Cairan		
Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60
Gas		
Rentang pengaturan	[cm/s]	200...3000
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	200...800
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu	[K/min]	300
Waktu respons		
Waktu respons	[s]	1...10
Kondisi pengoperasian		
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	8213



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi


SFD10ABB /US-100

Data teknis		
Berat	[g]	88
Casing		untuk adaptor
Dimensi	[mm]	M18 x 1.5
Penamaan ulir		M18 x 1.5
Material		baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A
Koneksi proses		M18 x 1,5 ulir internal


Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Panjang kabel maksimal: 100 m



Koneksi



BN = coklat
 BU = biru
 BK = hitam
 WH = putih
 GY = abu-abu

Warna core :