

DN2010




Блок питания 24 V DC, импульсный

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: DN1020

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные

Номинальное напряжение AC	[V]	< 230
Номинальная частота AC	[Hz]	47...63
Входное напряжение DC	[V]	105...370
Диапазон входного напряжения переменного тока	[V]	90...260
Класс защиты		I
Допуск выходного напряжения	[%]	3
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении	[A]	1
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности		1
Макс. остаточная пульсация	[%]	1,25

Выходы

Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да



Блок питания 24 V DC, импульсный

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	0...55
Степень защиты		IP 20

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Механические данные

Способ монтажа	рейка; (TH35 (EN 60715))
Материал	пластмасса

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Выходное напряжение	1 x светодиод, зелёный
---------	---------------------	------------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

двухкамерные клеммные входы: 2 x ...2,5 mm²

Соединение

