

E11494





Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032MSS0010H03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC149

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты	IP 68	
Механические данные		
Размеры	[mm]	17 x 10 x 26
Материал	PUR (полиуретан)	
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)	

E11494



Соединительный кабель с разъемом

ADOAF032MSS0010H03

Материал накладки гайки	латунь, никелированн.
-------------------------	-----------------------

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение


Кабель: 10 м, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm
Разъём: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm



Соединение



BK = Цвета жил :
BN = черный
BU = коричневый
 синий