


Pemantau aliran

SID10ADTFNKG/US-100-INF

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 ulir internal M18 x 1,5
2 tombol tekan pengaturan



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	M18 x 1,5 ulir internal

Aplikasi

Media	Cairan; Gas; media agresif
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	300

Cairan

Suhu media [°C]	-25...80
-----------------	----------

Gas

Suhu media [°C]	-25...80
-----------------	----------

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	20...36 DC; (sesuai SELV/PELV)
Konsumsi arus [mA]	< 80
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	15; (diindikasikan secara optis)

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
-------------------------	--------------------------

Output

Jumlah total output	1
---------------------	---



Pemantau aliran

SID10ADTFNKG/US-100-INF

Sinyal output	sinyal peralihan	
Desain kelistrikan	NPN	
Jumlah output digital	1	
Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)	
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5	
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	400	
Pelindung hubung singkat	ya	
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa	
Pelindung beban berlebih	ya	
Rentang pengukuran/pengaturan		
Cairan		
Rentang pengaturan [cm/s]	3...300	
Sensitivitas terbesar [cm/s]	3...60	
Gas		
Rentang pengaturan [cm/s]	200...3000	
Sensitivitas terbesar [cm/s]	200...800	
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu [K/min]	300	
Waktu respons		
Waktu respons [s]	1...2	
Cairan		
Waktu respons [s]	1...2	
Gas		
Waktu respons [s]	1...2	
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan	tombol tekan	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]	-25...80	
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Data teknis		
Dimensi [mm]	M18 x 1.5	
Penamaan ulir	M18 x 1.5	
Material	PBT-GF20	
Material yang kontak dengan media	titanium (3.7035); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A	
Koneksi proses	M18 x 1,5 ulir internal	
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	10 x LED, tiga warna

**Pemantau aliran**

SID10ADTFNKG/US-100-INF



Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A

**Koneksi**

P = kawat pemrograman