


Pemantau aliran

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 ulir internal M18 x 1.5
2 tombol tekan pengaturan



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	M18 x 1,5 ulir internal

Aplikasi

Media	Cairan; Gas; media agresif
Suhu media [°C]	-25...80
Peringkat tekanan [bar]	300

Cairan

Suhu media [°C]	-25...80
-----------------	----------

Gas

Suhu media [°C]	-25...80
-----------------	----------

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian [%]	-5...10
Tegangan pengoperasian [V]	85...265 AC
Tegangan nominal AC [V]	< 240
Kelas perlindungan	II
Pelindung polaritas terbalik	tidak
Waktu penundaan pengaktifan [s]	15; (diindikasikan secara optis)

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
-------------------------	--------------------------



Pemantau aliran

SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Output		
Jumlah total output		1
Sinyal output		sinyal peralihan
Desain kelistrikan		relai
Jumlah output digital		1
Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Peringkat kontak		3 A (250 V AC / 30 V DC); (jumlah siklus peralihan: 20 juta secara mekanis; siklus peralihan pada beban 3 A: 100.000 elektrik; tipe penonaktifan: biasanya terbuka)
Tahan dari hubung singkat		tidak
Pelindung beban berlebih		tidak
Rentang pengukuran/pengaturan		
Panjang probe L	[mm]	45
Cairan		
Rentang pengaturan	[cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	3...60
Gas		
Rentang pengaturan	[cm/s]	200...3000
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	200...800
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu	[K/min]	300
Waktu respons		
Waktu respons	[s]	1...10
Cairan		
Waktu respons	[s]	1...10
Gas		
Waktu respons	[s]	1...10
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan		tombol tekan
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Data teknis		
Berat	[g]	254.4
Dimensi	[mm]	M18 x 1.5
Penamaan ulir		M18 x 1.5
Material		PBT-GF20
Material yang kontak dengan media		titanium (3.7035); O-ring: FFKM 8 x 1,5
Koneksi proses		M18 x 1,5 ulir internal



Pemantau aliran


SID10ADTFKOW/LS-100-IRF

Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	10 x LED, tiga warna
Koneksi listrik		
Perlindungan yang diperlukan	sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 5 A; cepat	
Keterangan		
Keterangan	Rekomendasi Periksa keamanan fungsi unit setelah hubung singkat.	
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		

Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C



Koneksi

Catatan sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1 ≤ 5 A cepat