


E11364



Соединительный кабель

VDOAF040MSS0005H04STGF040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты	III
Макс. общая токовая нагрузка [A]	3
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 68
Механические данные	
Материал	PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

E11364



Соединительный кабель

VDOAF040MSS0005H04STGF040MSS

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm



электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm

