


E12402



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0002K08

Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.
Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).



Приложение		
Особенности	экранированный кабель	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	181,3
Размеры	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0002K08

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), черный, экранированный; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 1...1,5 Nm;
 Экранированный соединительный кабель: экран подключен



Соединение



Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2

Цвета жил :

BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
PK =	розовый
OG =	оранжевый
VT =	фиолетовый
WH =	белый
screen =	Экран