




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-P-A-E3

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа	OIF
OIF	
Диапазон оптоволоконна [mm]	100
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...80
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	прямой
Диаметр чувствительной головки [mm]	3
Длина [mm]	600
Минимальный радиус изгиба [mm]	30
Расположение оптических волокон	
Материал	Адаптер: PA (полиамид)



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-P-A-E3

Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности	
Комплект поставки	E20105
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.