




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-P-A-M6/2M

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20328
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа	OIF
OIF	
Диапазон оптоволокна [mm]	270
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...80
Механические данные	
Исполнение чувствительной головки	прямой
Резьба чувствительной головки	M6
Длина чувствительной головки [mm]	35



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-P-A-M6/2M

Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	30
Расположение оптических волокон		
Материал		Адаптер: PA (полиамид)
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PVC (поливинилхлорид)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.