




Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-P-A-M8/2M

Артикул недоступен - архивная позиция



| Приложение                                 |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Функциональный принцип                     | Датчик диффузного отражения |
| Диапазон контроля                          |                             |
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OIF                         |
| OIF                                        |                             |
| Диапазон оптоволокна [mm]                  | 56                          |
| Условия эксплуатации                       |                             |
| Температура окружающей среды [°C]          | -20...80                    |
| Механические данные                        |                             |
| Исполнение чувствительной головки          | прямой                      |
| Резьба чувствительной головки              | M8                          |
| Длина [mm]                                 | 2000                        |
| Минимальный радиус изгиба [mm]             | 30                          |
| Расположение оптических волокон            |                             |
| Материал                                   | Адаптер: РА (полиамид)      |

E20221



Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-30-P-A-M8/2M

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал волокна             | стекло                |
| Материал головки волокна     | алюминий              |
| Материал оболочки<br>волокна | PVC (поливинилхлорид) |
| Примечания                   |                       |
| Упаковочная величина         | 1 шт.                 |