
E60216

Bellows coupling

COUPLING V4A



1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 Глубина der Klemmnabe

Механические данные		
Вес	[g]	33
Размеры	[mm]	Ø 20 / L = 29
Материал		фланец: 1.4404 (V4A/316L); Ниже: 1.4571 (V4A/316Ti)
Момент затяжки	[Nm]	момент затяжки винтов: 150 Ncm
Внешний диаметр D	[mm]	20
Внутренний диаметр 1	[mm]	10
Внутренний диаметр 2	[mm]	10
Глубина зажимной ступицы	[mm]	6,4
Зажимный винт	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Длина	[mm]	29
Макс. оборот, механический	[U/min]	10000
Макс. аксиальное смещение	[mm]	± 0,4
Макс. несоосность радиального вала	[mm]	± 0,25
Макс. угловое смещение	[°]	± 4,0

Примечания	
Примечания	Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C.
	Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.