
EVC481

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS00,5H04

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	0,001
Размеры	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.

EVC481

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS00,5H04

Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение


Кабель: 0,5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый


EVC481

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS00,5H04

диаграммы и графики

характеристическая прямая для допустимых отклонений от номинальных значений параметров



Снижение мощности Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)

X Температура окружающей среды [°C]

Y Ток [A]