


Pemantau aliran udara

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output relai: 1
Koneksi proses	Ø 23 mm

Aplikasi

Suhu media	[°C]	-10...50
Peringkat tekanan	[bar]	1

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	18...30 DC
Konsumsi arus	[mA]	50
Resistensi isolasi min.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	60

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output relai: 1
-------------------------	------------------------

Output

Sinyal output	sinyal peralihan
Jumlah output relai	1
Peringkat kontak	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan	relai diputus saat ada aliran

Rentang pengukuran/pengaturan

Gas		
Rentang pengaturan	[cm/s]	100...1000
Sensitivitas terbesar	[cm/s]	100...400

Akurasi/deviasi

Gradien suhu	[K/min]	5
--------------	---------	---



Pemantau aliran udara

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Waktu respons		
Waktu respons	[s]	3...60
Gas		
Waktu respons	[s]	3...60
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan	potensiometer	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-10...50
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90
Perlindungan	IP 65	
Pengujian/persetujuan		
MTTF	[ANN]	1202
Persetujuan UL	Persetujuan UL no.	I029
	Nomor file UL	E174189
Data teknis		
Berat	[g]	380
Dimensi	[mm]	Ø 23 / L = 142
Material	casing: PBT; permukaan sensor: titanium	
Material yang kontak dengan media	PBT; titanium	
Koneksi proses	Ø 23 mm	
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	1 x LED, merah
	fungsi	1 x LED, hijau
Aksesori		
Item dikirim	Klem pemasangan: 1, E40048	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

SL5102




Pemantau aliran udara

SLG23CEEKOG/N.C./24VDC/6M

Koneksi listrik

Kabel: 6 m, PUR; 4 x 0.5 mm², PVC

Koneksi



Warna core :
BN = coklat
BU = biru
BK = hitam
WH = putih