
EVC210

Соединительный кабель

VDOAF040MSS00,3H03STGH030MSS

Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"



Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75 °C
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	37,3
Материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.

EVC210

Соединительный кабель

VDOAF040MSS00,3H03STGH030MSS

Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания

Рекомендации	Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm

