
EVC301

Соединительный кабель

VDOAF040MSS00,6H04STGF040MSS



Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...80
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	32,9
Размеры	[mm]	10 x 10 x 36
Материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Пригодность для кабельной цепи		да

EVC301

Соединительный кабель

VDOAF040MSS00,6H04STGF040MSS


Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 0,6 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,3...0,5 Nm

