
EVF494

Соединительный кабель

VDOGH040VAP0005P04STGH040VAP



Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	0...100
Температура хранения	[°C]	-25...55
Влажность среды хранения	[%]	10...100
Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом		1K22/ DIN 60721-3-1
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	359,3
Материал		PP Без галогена; Уплотнение: EPDM
Формованный материал корпуса		PP

EVF494

Соединительный кабель

VDOGH040VAP0005P04STGH040VAP

Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PP; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm



электрическое подключение

Кабель: 5 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PP; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

