



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040VAS0010P04



Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...65 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	0...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...65 °C
Температура хранения	[°C]	-25...55
Влажность среды хранения	[%]	10...100
Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом		1K22/ DIN 60721-3-1
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Соединительный кабель с разъемом


ADOGH040VAS0010P04

Механические данные		
Вес	[g]	313,8
Размеры	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Материал		PP Без галогена; Уплотнение: EPDM
Формованный материал корпуса		PP
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение	
Кабель: 10 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	

электрическое подключение - Разъём	
Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PP; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm	



Соединение	
------------	--



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый