

EVT036



Соединительный кабель

VDOAH032VAS0001E03STGH030VAS



Приложение		
Особенности	без силикона; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи	
Применение	гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды	cULus: ...50	
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)	cULus: ...50	
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	20027



Соединительный кабель

VDOAH032VAS0001E03STGH030VAS

Механические данные

Вес	[g]	66,5
Размеры	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Формованный материал корпуса		PVC (поливинилхлорид)
Материал накладки гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Уплотнительный материал		EPDM
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	максим. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид), оранжевый; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 1 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



EVT036



Соединительный кабель

VDOAH032VAS0001E03STGH030VAS

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид), чёрный прозрачный; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

