


EVT080



Соединительный кабель

VDOAH032VAS00,3E03STAH030VAS



Приложение		
Особенности	без силикона; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи	
Применение	гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...50 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...50 °C
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	20027

EVT080



Соединительный кабель

VDOAH032VAS00,3E03STAH030VAS

Механические данные

Вес	[g]	55
Размеры	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Формованный материал корпуса		PVC (поливинилхлорид)
Материал накладки гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Уплотнительный материал		EPDM
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	максим. 3,3 м/с для длины перемещений по горизонтали, равной 5 м, и максим. ускорением - 5 м/с ²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/м

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид), оранжевый; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 0,3 м, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4,9 мм; 3 x 0,34 мм² (42 x Ø 0,1 мм)

Соединение



EVT080



Соединительный кабель

VDOAH032VAS00,3E03STAH030VAS

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид), чёрный прозрачный; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

