

Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SR0126

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 pemasangan pada rel DIN



Aplikasi

Aplikasi

Pemantauan aliran; Pemantauan kawat

Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	-20...20
Tegangan pengoperasian	[V]	24 DC
Konsumsi arus	[mA]	70
Waktu penundaan pengaktifan	[s]	30
Jumlah saluran		1

Output

Desain kelistrikan	relai
Peringkat kontak	4 A, 250 V AC
Pemantauan aliran pada fungsi peralihan	relai terhubung jika ada aliran
Pemantauan kawat putus pada fungsi peralihan	relai diputus jika kawat putus

Waktu respons

Waktu respons	[s]	< 10
---------------	-----	------

Software/pemrograman


Penyesuaian titik peralihan	potensiometer
Area pilihan cair/gas	switch geser



Pemantau kontrol untuk sensor aliran

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan		IP 40
Terminal peringkat perlindungan		IP 20
Data teknis		
Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plastik
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
	status peralihan	LED, merah
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
terminal: 16 x ...2.5 mm ²		
Koneksi		



- 1: Relais Pemantauan kawat
 2: Relais Pemantauan aliran
 Warna core :
 BN = coklat
 BU = biru
 BK = hitam
 WH = putih
 GY = abu-abu