




Pemantau aliran

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SI2000
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk	
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	Varivent DN50
Aplikasi	
Aplikasi	aplikasi higienis
Suhu media [°C]	-25...95
Peringkat tekanan [bar]	30
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	20...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 45
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 20
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1



Pemantau aliran

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Output		
Jumlah total output		1
Sinyal output		sinyal peralihan
Desain kelistrikan		PNP
Jumlah output digital		1
Fungsi output		biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]		2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]		400
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya
Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang pengaturan [cm/s]		3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s]		3...60
Akurasi/deviasi		
Gradien suhu [K/min]		15
Waktu respons		
Waktu respons [s]		1...10
Software/pemrograman		
Penyesuaian titik peralihan		potensiometer
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar [°C]		-20...30
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Dimensi [mm]		72 x 41 x 82
Material		PBT-GF20
Material yang kontak dengan media		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		Varivent DN50
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	11 x LED
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah



Pemantau aliran

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A

