


## Pemantau aliran

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SI5006 + E40107

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



## Karakteristik produk

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
| Koneksi proses          | 1/2" NPT                 |

## Aplikasi

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Media                   | Cairan   |
| Suhu media [°C]         | -25...60 |
| Peringkat tekanan [bar] | 30       |

## Data kelistrikan

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Tegangan pengoperasian [V]      | 80...140 AC |
| Konsumsi arus [mA]              | < 40        |
| Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 20        |

## Input/output

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
|-------------------------|--------------------------|

## Output

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Jumlah total output   | 1                |
| Sinyal output         | sinyal peralihan |
| Desain kelistrikan    | relai            |
| Jumlah output digital | 1                |
| Fungsi output         | biasanya terbuka |




## Pemantau aliran

SCN12ABAAKOW/LS/CSA

|                                      |         |                               |
|--------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Pelindung hubung singkat             |         | tidak                         |
| <b>Rentang pengukuran/pengaturan</b> |         |                               |
| Rentang pengaturan                   | [cm/s]  | 3...300                       |
| Sensitivitas terbesar                | [cm/s]  | 3...60                        |
| <b>Akurasi/deviasi</b>               |         |                               |
| Gradien suhu                         | [K/min] | 15                            |
| <b>Waktu respons</b>                 |         |                               |
| Waktu respons                        | [s]     | 1...10                        |
| <b>Software/pemrograman</b>          |         |                               |
| Penyesuaian titik peralihan          |         | potensiometer                 |
| <b>Kondisi pengoperasian</b>         |         |                               |
| Suhu sekitar                         | [°C]    | -20...60                      |
| Perlindungan                         |         | IP 67                         |
| <b>Data teknis</b>                   |         |                               |
| Material                             |         | PBT-GF20                      |
| Material yang kontak dengan media    |         | baja tahan karat (1.4305/303) |
| Koneksi proses                       |         | 1/2" NPT                      |
| <b>Elemen display/pengoperasian</b>  |         |                               |
| Display                              | fungsi  | 11 x LED                      |
| <b>Keterangan</b>                    |         |                               |
| Jumlah paket                         |         | 1 buah                        |
| <b>Koneksi listrik</b>               |         |                               |

Konektor: 1 x 1/2"; pengkodean: C



### Koneksi

