


Pemantau aliran

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SI5010 + E40096

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
Koneksi proses	G 1/2 ulir eksternal

Aplikasi

Media	Cairan
Suhu media [°C]	10...50
Peringkat tekanan [bar]	30

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	20...36 DC
Konsumsi arus [mA]	< 45
Pelindung polaritas terbalik	ya
Waktu penundaan pengaktifan [s]	< 20

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 1
-------------------------	--------------------------

Output

Jumlah total output	1
Sinyal output	sinyal peralihan
Desain kelistrikan	PNP
Jumlah output digital	1



Pemantau aliran

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Fungsi output	biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)	
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]		2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]		400
Pelindung hubung singkat		ya
Tipe pelindung hubung singkat		berpulsa
Pelindung beban berlebih		ya

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengaturan [cm/s]	100...500
---------------------------	-----------

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]	1
----------------------	---

Waktu respons

Waktu respons [s]	1...2
-------------------	-------

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan	potensiometer
-----------------------------	---------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	10...50
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Material	PBT-GF20
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4305/303)
Koneksi proses	G 1/2 ulir eksternal

Elemen display/pengoperasian

Display	fungsi	11 x LED
---------	--------	----------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



Pemantau aliran

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Koneksi

