


Produk tidak tersedia - entri arsip

**Karakteristik produk**

Jumlah input dan output

Jumlah output digital: 1

Koneksi proses

M16 x 1,5

Aplikasi

Media

Cairan

Suhu media [°C]

-25...80

Peringkat tekanan [bar]

30

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]

20...36 DC

Konsumsi arus [mA]

< 45

Pelindung polaritas terbalik

ya

Waktu penundaan pengaktifan [s]

< 20

Input/output

Jumlah input dan output

Jumlah output digital: 1

Output

Jumlah total output

1

Sinyal output

sinyal peralihan

Desain kelistrikan

PNP

Jumlah output digital

1

Fungsi output

biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya)



Pemantau aliran

SCM16ABAFPKG/US

Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V]	2.5
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA]	400
Pelindung hubung singkat	ya
Tipe pelindung hubung singkat	berpulsa
Pelindung beban berlebih	ya

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengaturan [cm/s]	3...300
Sensitivitas terbesar [cm/s]	3...60

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min]	15
----------------------	----

Waktu respons

Waktu respons [s]	1...10
-------------------	--------

Software/pemrograman

Penyesuaian titik peralihan	potensiometer
-----------------------------	---------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Dimensi [mm]	M16 x 1.5
Penamaan ulir	M16 x 1.5
Material	PBT-GF20
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses	M16 x 1,5

Elemen display/pengoperasian

Display	fungsi	11 x LED
---------	--------	----------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



ST0544



Pemantau aliran

SCM16ABAFPKG/US

Koneksi

