


## Pemantau aliran

SCR14ADBFPKG/US

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: SI0504 + E40099

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



## Karakteristik produk

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
| Koneksi proses          | G 1/4 ulir eksternal     |

## Aplikasi

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Aplikasi                | tekanan tinggi |
| Media                   | Cairan         |
| Suhu media [°C]         | -25...80       |
| Peringkat tekanan [bar] | 300            |

## Data kelistrikan

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tegangan pengoperasian [V]      | 20...36 DC |
| Konsumsi arus [mA]              | < 45       |
| Pelindung polaritas terbalik    | ya         |
| Waktu penundaan pengaktifan [s] | < 20       |

## Input/output

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 1 |
|-------------------------|--------------------------|

## Output

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Jumlah total output | 1                |
| Sinyal output       | sinyal peralihan |
| Desain kelistrikan  | PNP              |



## Pemantau aliran

SCR14ADBFPKG/US

|                                                          |                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Jumlah output digital                                    | 1                                                                   |
| Fungsi output                                            | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat ditentukan parameternya) |
| Penurunan tegangan maks. [V]<br>pada output peralihan DC | 2.5                                                                 |
| Peringkat arus permanen dari [mA]<br>output peralihan DC | 400                                                                 |
| Pelindung hubung singkat                                 | ya                                                                  |
| Tipe pelindung hubung singkat                            | berpulsa                                                            |
| Pelindung beban berlebih                                 | ya                                                                  |

### Rentang pengukuran/pengaturan

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Rentang pengaturan [cm/s]    | 3...300 |
| Sensitivitas terbesar [cm/s] | 3...60  |

### Akurasi/deviasi

|                      |    |
|----------------------|----|
| Gradien suhu [K/min] | 15 |
|----------------------|----|

### Waktu respons

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Waktu respons [s] | 1...10 |
|-------------------|--------|

### Software/pemrograman

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Penyesuaian titik peralihan | potensiometer |
|-----------------------------|---------------|

### Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
| Perlindungan      | IP 67    |

### Data teknis

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Material                          | PBT-GF20                          |
| Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
| Koneksi proses                    | G 1/4 ulir eksternal              |

### Elemen display/pengoperasian

|         |        |          |
|---------|--------|----------|
| Display | fungsi | 11 x LED |
|---------|--------|----------|

### Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|

### Koneksi listrik

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A



# ST0545



## Pemantau aliran

SCR14ADBFPKG/US

### Koneksi

