

ST1300



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

STM12ZBB

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Koneksi proses M12 x 1

Aplikasi

Aplikasi rentang suhu tinggi

Media Cairan; Gas

Peringkat tekanan [bar]

30

Cairan

Aplikasi rentang suhu tinggi

Suhu media [°C] 0...120

Gas

Suhu media [°C] 0...100

Data kelistrikan

Koneksi ke monitor kontrol VS 0100

Rentang pengukuran/pengaturan

Cairan

Rentang pengaturan [cm/s] 3...300

Sensitivitas terbesar [cm/s] 3...60

Gas

Rentang pengaturan [cm/s] 5...1500

Akurasi/deviasi

Gradien suhu [K/min] 15

Waktu respons

Waktu respons [s] 1...10

Cairan

Waktu respons [s] 1...10

Gas

Waktu respons [s] 1...10

Kondisi pengoperasian

Perlindungan IP 67

Data teknis

Casing tipe berulir

ST1300



Sensor aliran untuk koneksi ke satu unit evaluasi

STM12ZBB

Dimensi	[mm]	M12 x 1
Penamaan ulir		M12 x 1
Material		baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi proses		M12 x 1


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 2 m, silikon; Panjang kabel maksimal: 100 m; 4 x 0.25 mm²

Koneksi



BN =
GN =
WH =
YE =

Warna core :
coklat
hijau
putih
kuning